MAX®

TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

MAX465H125S - HDS



VIDEO **S & HDS**





- 502 x 415 x H141 mm
  19.76 x 16.34 x H5.55 inch
- 465 x 335 x H125 mm
  18.31 x 13.19 x H4.92 inch
- 40 + 85 mm
  1.57 + 3.35 *inch*
- S : 2,92 kg / *6.43 lb*
  HDS : 2,93 kg /*6.45 lb*
- -51 / 90 °C / *-59.8 / 194° F*
- Capacità / *Capacity*
  19.47 lt
- ●
- Stampaggio: ad iniezione
  Process: Injection molding
- Materiale / *Materials*
  POLIPROPILENE/*POLYPROPYLENE*
  NYLON (Serrature / *Latches*)
  POLIURETANO/*POLYURETHANE*
  (Spugna / *foam*)

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pc. x carton

3,54 Kg per cartone
7.80 lb gross weight

IP67 RATING


MILSPECS
DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
  Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomicità / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA & ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



LASER MARKING OR ENGRAVING
INCISIONE O MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM