



Superior Solutions

PRODUCT SPECIFICATION REPORT

ROUND ROBIN A water-based, alkaline degreaser for automatic spray-wash cabinets. Formulated to provide superior cleaning on ferrous and non-ferrous metal parts in industrial applications.

ROUND ROBIN

PROD. #7908

Low-foam, alkaline detergent and degreaser from ferrous and non-ferrous parts

FEATURES

Powerful cleaner and degreaser

Very low foam

Contains no phosphates

Contains no butyl cellosolve

Concentrated

Free rinsing

Accepted

BENEFITS

Heavy-duty formula removes even stubborn soils and greases.

Works well in all high-pressure spray wash cabinets.

Regulatory friendly formula is not an effluent concern.

Higher employee safety.

Effective at concentrations as low as 2% by volume.

Rinses easily – leaves no appreciable residue on parts.

This product has been deemed acceptable for use in food establishments.

APPLICATIONS & DILUTIONS

Use in spray cabinets and hot dip tanks. Use at concentrations of 1:16 to 1:32 parts water. Temperature range should fall between 60°C and 80°C.

COMPANION PRODUCTS

SPECIFICATIONS

Physical Form	Thin, water-based liquid
Colour	Clear, colourless
Odour	None
pH (concentrate)	13.0 – 14.0
Specific Gravity	1.161
Shelf Life	1 year minimum
Flash Point	None
WHMIS	Class D2B
TDG	Not regulated

ZEP SALES & SERVICE

www.zep.com

1-877-1 BUY ZEP

Rev. Jan2011



Solutions Supérieures

FICHE TECHNIQUE

ROUND ROBIN Dégraissant alcalin à base d'eau conçu pour les bacs de dégraissage à pulvérisateurs-laveurs automatiques. Formule préparée pour fournir un nettoyage supérieur des pièces métalliques ferreuses et non ferreuses lors des applications industrielles.

ROUND ROBIN

N° DE PRODUIT: **7908**

*Détergent de dégraissage alcalin à faible mousse
pour le pièces ferreuses et non ferreuses*

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Nettoyant et dégraissant puissant	Formule très puissante qui enlève même les salissures et les graisses tenaces.
Mousse très faible	Il travaille bien dans tous les bacs de dégraissage à pulvérisateurs-laveurs à haute pression.
Sans phosphates	Cette formule régulatrice sans risque n'est pas un problème d'effluents.
Sans éther monobutylique de l'éthylèneglycol	Sécurité élevée pour les employés.
Concentré	Il est efficace à des concentrations aussi minimales que 2 % par volume.
Accepté	Ce produit a été jugé acceptable pour utilisation dans les établissements alimentaires.

APPLICATIONS ET DILUTIONS

Utiliser dans les bacs de dégraissage à pulvérisateurs et dans les cuves de trempage chaudes. Utiliser à des concentrations variant entre 1:16 et 1:32 parties d'eau. La plage des températures devrait se situer entre 60 °C et 80 °C.

PRODUITS CONNEXES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Présentation physique	Liquide mince à base d'eau
Couleur	Clair, incolore
Odeur	Aucun
pH (concentré)	13,0 à 14,0
Densité	1,161
Durée de stockage	Minimum de 1 an
Point d'éclair	Aucun
SIMDUT	Classe D2B
TMD	Non réglementé

ZEP SALES & SERVICE

www.zep.com

1-877-1 BUY ZEP

Rev. Jan2011