

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



THE WORLD'S TOUGHEST COATINGS™

PENETRATING CONCRETE SEALER

GENERAL PURPOSE

HYDROPHOBIC
TECHNOLOGY
PROVIDES

EXTREME
WEATHER
PROTECTION

Penetrating Sealer Maintains
Original Appearance


Seals and Protects Surface

Chemical & Stain Resistant


CLEAR

ONE GALLON (128 FL OZ)/(3.78L)

See cautions on back panel.
Consulte las precauciones en el panel posterior.



PAVERS



CONCRETE

RockSolid® Penetrating Concrete Sealer seals and protects bare concrete and masonry surfaces (including landscaping blocks and concrete pavers) from the damaging effects of water, chemicals, and UV light without changing the appearance of the concrete. The water-base formula deeply penetrates into and reacts with the concrete to form a protective barrier beneath the surface to keep water out, protect against stains, and extend the life of your concrete.

Not for use on previously painted or stained floors or over loose or poorly cured concrete. Areas subject to hydrostatic pressure are best coated with a waterproofing paint. Not recommended for use on garage floors or where a film-forming sealer is present.

**READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE STARTING PROJECT**

WHERE TO USE: Use on interior or exterior, bare concrete and masonry surfaces. Do not use on asphalt. Ideal for driveways, walkways, porches, patios, pool decks, basements and more.

Once sealed, it is no longer a paintable surface. For ongoing maintenance, surfaces previously sealed with **RockSolid® Penetrating Concrete Sealer** (or another water-base penetrating concrete sealer) may be sealed again with this product.

SURFACE PREPARATION: Proper surface preparation is critical to achieve best results. Allow newly poured concrete to cure for a minimum of 28 days. Sweep away all loose dirt and debris, and remove any vegetation. If necessary, use a wire brush or sander to remove any loose or unsound concrete or masonry. Remove any efflorescence with **RockSolid® Efflorescence Remover**. Clean entire surface, including any oil or grease spots, with **RockSolid® Heavy Duty Cleaner** (sold separately). Scrub surface with a stiff bristle brush or broom. Rinse thoroughly with fresh water, preferably with a power washer. Repeat as necessary to completely clean and rinse. Allow to dry to the touch (typically 4 to 6 hours) before applying product.

COVERAGE: Each gallon covers approximately 250 square feet (single coat). Coverage will vary depending on the porosity of the surface. Porous surfaces may require multiple coats.

APPLICATION: **RockSolid® Penetrating Concrete Sealer** is ready to use. Do not thin. Use only when air (ambient) temperature is 50-90°F (10-32°C) and relative humidity is below 85% during day and night. Do not apply in direct sunlight. Do not apply if rain is expected within 24 hours. Use in well-ventilated areas. Avoid applying late in the day when temperatures are falling as the formation of dew can interfere with proper sealing.

- Mask adjacent surfaces to allow spray application up to all edges. Protect delicate foliage from overspray. Apply using a standard pump sprayer with an adjustable spray tip, or apply using a standard 3/8" nap roller. Choose the best applicator for the size of the project and texture of the concrete. Do not pour product on surface or allow product to puddle.
- Stir container to mix product. Fill pump sprayer with product, then fully pressurize the sprayer. Set sprayer tip to a medium-fine mist and spray 10"-12" from the surface.
- Start and stop the sprayer just off of the work area to prevent drips. For larger areas, work in 6' x 6' sections at a time before moving to the next section.
- Apply product evenly, using a circular or oval pattern to saturate the surface. Do not allow sealer to puddle. Backroll any puddles using a 3/8" nap roller.

DRY TIME: Wait a minimum of 4 to 6 hours for light foot traffic. Wait 24 to 48 hours before returning heavy items, furniture, and vehicles. Dry time is based on 70°F & 50% relative humidity.

CLEAN UP: Soap and water.

El Sellador Penetrante de Concreto RockSolid® sella y protege las superficies de concreto y mampostería desnudas (incluidos bloques de jardinería y adoquines de concreto) de los efectos dañinos del agua, productos químicos y la luz UV sin cambiar la apariencia del concreto. La fórmula a base de agua penetra profundamente y reacciona con el concreto formando una barrera protectora debajo de la superficie que mantiene el agua fuera, protege contra las manchas y extiende la vida útil de su concreto.

No es para usarse sobre suelos pintados o teñidos o sobre concreto flojo o mal curado. Las áreas sometidas a presión hidrostática quedan mejor recubiertas con una pintura impermeabilizante. No se recomienda para su uso en pisos de garajes o donde haya un sellador de formación de películas.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

DÓNDE UTILIZAR: Para utilizar en superficies de concreto y mampostería interiores y exteriores. No lo use en superficies de asfalto. Ideal para entradas de autos, pasillos, porches, patios, bordes de piscinas, sótanos y más.

Una vez sellada, la superficie ya no se podrá pintar. Para el mantenimiento continuo, las superficies previamente selladas con **el Sellador Penetrante de Concreto RockSolid®** (u otro sellador penetrante de concreto a base de agua) se pueden sellar de nuevo con este producto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Preparar adecuadamente la superficie es muy importante para obtener los mejores resultados. Deje que el concreto recién vertido cure durante al menos 28 días. Barra toda la suciedad y escombros sueltos y elimine todo tipo de vegetación. Si es necesario, utilice un cepillo de alambre o una lija para quitar el concreto o mampostería que estén sueltos o poco firmes. Quite todas las eflorescencias con un removedor (se vende por separado). Limpie toda la superficie, incluyendo cualquier mancha de aceite o grasa, con **el Limpiador Para Trabajo Pesado RockSolid®** (se vende por separado). Frote la superficie con un cepillo o escoba de cerdas duras. Enjuague bien con agua fresca, preferiblemente con un chorro a presión. Repita las veces que sea necesario hasta que la superficie esté completamente limpia y enjuagada. Déjela secar (típicamente unas 4 a 6 horas) antes de aplicar el producto.

RENDIMIENTO: Cada galón cubre unos 250 pies cuadrados aproximadamente (una sola capa). La cobertura variará dependiendo de la porosidad de la superficie. Las superficies porosas pueden requerir varias capas.

APLICACIÓN: **El Sellador Penetrante de Concreto RockSolid®** viene listo para utilizar. No lo diluya. Utilícelo solo cuando la temperatura ambiente sea de 50-90 °F (10-32 °C) y la humedad relativa esté por debajo del 85% durante el día y la noche. No lo aplique bajo la luz solar directa. No lo aplique si se esperan lluvias dentro de las 24 horas siguientes. Úselo en áreas con buena ventilación. Evite aplicarlo al finalizar el día, cuando disminuye la temperatura, pues la formación de rocío puede dificultar un sellado adecuado.

- Enmascare las superficies adyacentes para permitir la aplicación por aspersión en todos los bordes. Proteja el follaje delicado del exceso de rociado. Aplíquelo con un rociador de presión estándar con punta del aerosol ajustable, o con un rodillo de lanilla de 3/8" estándar. Escoja el mejor aplicador para el tamaño del proyecto y la textura del concreto. No vierta sellador en la superficie ni permita que se formen charcos.
- Agite el envase para mezclar el producto. Llene el rociador de presión con el producto y luego presurice totalmente el rociador. Ajuste la punta del aerosol a una vaporización medio-fina y rocíe a 10"-12" de la superficie.
- Para evitar goteos, comience y finalice el rociado fuera del área de trabajo. Para áreas más grandes, trabaje en secciones de 6' x 6' cada vez antes de pasar a la siguiente sección.
- Aplique el sellador de forma uniforme, usando un patrón circular u oval para empapar la superficie. No permita que el sellador forme charcos. Esparcir cualquier charco utilizando un rodillo de lanilla de 3/8".

TIEMPO DE SECADO: Espere un mínimo de 4 a 6 horas para el tránsito liviano de personas. Espere de 24 a 48 horas para volver a colocar objetos pesados, muebles y vehículos. El tiempo de secado se estima a 70 °F y humedad relativa del 50%.

LIMPIEZA: Agua y jabón.

PRECAUTIONS: Do not take internally. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. Close container after each use. Avoid contact with skin and eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of contact, immediately flush skin with soap and water and eyes with plenty of water. If swallowed, get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room.

▲ **WARNING:** Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

PRECAUCIONES: No tomar internamente. Usar solo con ventilación adecuada. No respire el polvo, los vapores o la neblina de rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Cierre el contenedor después de cada uso. Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese bien después de manipularlo. **Primeros Auxilios:** Si experimenta dificultad para respirar, abandone el área para obtener aire fresco. Si se experimenta una dificultad continua, obtenga asistencia médica de inmediato. En caso de contacto, enjuague inmediatamente la piel con agua y jabón y los ojos con abundante agua. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local de control de envenenamiento o a la sala de emergencias local.

▲ **ADVERTENCIA:** Daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Category: Waterproofing Concrete Sealer / **Categoría:** Sellador de hormigón impermeabilizante

VOC: Max VOC <100 g/L (.83 lbs./gal.)

COV: Máximo COV <100 g/L (.83 libras/galón)

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-866-765-4474 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on container.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 1-866-765-4474 para el reemplazo del producto o un reembolso completo del precio de compra.

**RUST-OLEUM
CORPORATION**

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
866-765-4474 rustoleum.com/rohome

Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2022 Rust-Oleum Corporation 386451 1122

317929 PENETRATING SEALER



0 20066 35209 7