
MAX®

TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

MAX540H245CAMTR





Retro maniglia telescopica a scomparsa / *Extendable handle*



Maniglia laterale su entrambi i lati / *Side handles*



- 604 x 473 x H283 mm
  23.78 x 18.62 x 11.14 inch
- 538 x 405 x H245 mm
  21.18 x 15.94 x 9.64 inch
- 50 + 195 mm
  1.97 + 7.68 inch
- 8,50 kg / *18.73 lb*
- -51 / 90 °C / *-59.8 / 194° F*
- Capacità / *Capacity*
  53.38 lt
- ●
- Stampaggio: ad iniezione
  Process: Injection molding
- Materiale / *Materials*
  POLIPROPILENE/*POLYPROPYLENE*
  NYLON (Serrature / *Latches*)
  METALLO/*METAL*
  PLASTICA/*PLASTIC* (Trolley)
  Assale Ruote in ACCIAIO INOX /
  Strainless steel wheel pins
  POLIURETANO/*POLYURETHANE*
  (Spugna / *foam*)



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pc. x carton

9,52 Kg per cartone
20.98 lb gross weight

IP67 RATING


MILSPECS
DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
  Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomicità / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA & ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



LASER MARKING OR ENGRAVING
INCISIONE O MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM

