MAX®

TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

MAX1100H330 S - HDS



VIDEO **S & HDS**





- 1177 x 451 x H348 mm
  46.34 x 17.72 x 13.7 inch
- 1100 x 370 x H330 mm
  43.30 x 14.57 x 12.9 inch
- 45 + 285 mm
  1.77 + 11.22 inch
- S : 13,20 kg / *29.10 lb*
- -51 / 90 °C / *-59.8 / 194° F*
- Capacità / *Capacity*
  130 lt
- ●
- Stampaggio: ad iniezione
  Process: Injection molding
- Materiale / *Materials*
  POLIPROPILENE/*POLYPROPYLENE*
  NYLON (Serrature / *Latches*)
  Assale Ruote in ACCIAIO INOX /
  Strainless steel wheel pins
  POLIURETANO/*POLYURETHANE*
  (Spugna / *foam*)



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
  Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomicità / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pc. x carton


15,10 Kg per cartone
33.28 lb gross weight

IP67 RATING

MILSPECS
DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA & ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



LASER MARKING OR ENGRAVING
INCISIONE O MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM