MAX® GRIP

# TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

LIFETIME LIMITED WARRANTY

## MAX003S - HDS



VIDEO **S & HDS**





- 350 x 230 x H59 mm
  *13.77 x 9.05 x H2.32 inch*
- 316 x 195 x H53 mm
  *12.44 x 7.67 x H2.08 inch*
- 16 + 37 mm
  0.63 + 1.46 *inch*
- S : 0,56 kg / *1.23 lb*
  HDS : 0,61 kg / *1.34 lb*
- -10 / 80 °C / *14 / 176° F*
- Capacità / *Capacity*
  3.26 lt
- ●
- Stampaggio: ad iniezione
  *Process: Injection molding*
- Materiale / *Materials*
  POLIPROPILENE/*POLYPROPYLENE*
  NYLON (Serrature / *Latches*)
  POLIURETANO/*POLYURETHANE*
  (Spugna / *foam*)

*Shipping & Logistic info*

6 pz. per cartone
*6 pcs. x carton*


3,84 Kg per cartone
*8.46 lb gross weight*

IP67 RATING

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione / Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material



**SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL**
SERIGRAFIA & ETICHETTA CUSTOM



**CUSTOMIZED FOAM INLAY**
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



**LASER MARKING OR ENGRAVING**
INCISIONE O MARCATURA LASER



**CUSTOM COLOUR**
COLORI CUSTOM