

SECCIÓN 1 Identificación del producto**1.1. Identificador de producto**

Forma de producto : Mezcla
Nombre comercial : MAG1 TYPE F ATF 6/1QT
Código de producto : 26704

1.2. Otros medios de identificación

No se dispone de más información

1.3. Uso recomendado del producto químico y restricciones

No se dispone de más información

1.4. Datos sobre el proveedor

Highline Warren LLC
8700 Trail Lake Drive West
Suite 300
Memphis, TN 38125
USA
T +01 (901) 437-8615
sds@highlinewarren.com

1.5. Número de teléfono para emergencias

Número de emergencia : CHEMTREC: +1 (800) 424-9300 International: +01 (703) 527-3887
24 horas al día, 7 días por semana

SECCIÓN 2 Identificación del peligro o peligros**2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla****Clasificación SGA-EE.UU**

No está clasificado

2.2. Elementos de las etiquetas**Etiquetado GHS US**

Etiquetado no aplicable

2.3. Peligros asociados con usos conocidos o razonablemente previsibles

No se dispone de más información

2.4. Peligros no clasificados de otra manera

No se dispone de más información

2.5. Toxicidad aguda desconocida

98.96% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida (Oral)
98.96% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida (Cutáneo)
92.87% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida (Inhalación (Polvo/Niebla))

MAG1 TYPE F ATF 6/1QT

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

SECCIÓN 3 Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre	Identificador de producto	%	Clasificación SGA-EE.UU
Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic	CAS N°: 64742-54-7	80 - 100*	Aquatic Chronic 4, H413
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	CAS N°: 64742-65-0	5 - 10*	Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 4, H413
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic	CAS N°: 64742-55-8	1 - 5*	Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Aquatic Chronic 4, H413
2-Propenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-	CAS N°: 5205-93-6	0.1 - 1*	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 3, H402 Aquatic Chronic 3, H412

Texto completo de las categorías de clasificación y de las declaraciones H: véase la sección 16

SECCIÓN 4 Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios necesarios

No se dispone de más información

4.2. Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

No se dispone de más información

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

No se dispone de más información

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios adecuados (no adecuados) de extinción

No se dispone de más información

5.2. Peligros específicos del producto químico

No se dispone de más información

5.3. Equipos especiales de protección y precauciones para los equipos de lucha contra incendios

No se dispone de más información

SECCIÓN 6 Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

No se dispone de más información

MAG1 TYPE F ATF 6/1QT

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

Para el personal de los servicios de emergencia

No se dispone de más información

6.2. Métodos y materiales de contención y limpieza

No se dispone de más información

Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición/protección personal"

SECCIÓN 7 Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

No se dispone de más información

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

No se dispone de más información

SECCIÓN 8 Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)	
EE.UU - ACGIH - Valores límite de exposición profesional	
Nombre local	Mineral oil, excluding metal working fluids Pure, highly and severely refined
ACGIH® TLV® TWA	5 mg/m³ (I - Inhalable particulate matter)
Observación (ACGIH®)	TLV® Basis: URT irr. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)
Referencia regulatoria	ACGIH 2025
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0)	
EE.UU - ACGIH - Valores límite de exposición profesional	
Nombre local	Mineral oil, excluding metal working fluids Pure, highly and severely refined
ACGIH® TLV® TWA	5 mg/m³ (I - Inhalable particulate matter)
Observación (ACGIH®)	TLV® Basis: URT irr. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)
Referencia regulatoria	ACGIH 2025

8.2. Controles técnicos apropiados

No se dispone de más información

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

No se dispone de más información

SECCIÓN 9 Propiedades físicas y químicas

9.1. Propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico : Líquido

MAG1 TYPE F ATF 6/1QT

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

Color	: rojo
Olor	: Puede que no haya indicaciones de advertencia sobre los olores,el olor es subjetivo e inadecuado para advertir acerca de una sobreexposición. La mezcla contiene uno o mas componentes que tienen el siguiente olor: Odourless Pleasant odour Floral odour Almost odourless Phenol odour Amine-like odour Characteristic odour Aromatic odour
Umbral olfativo	: No hay datos disponibles
pH	: No hay datos disponibles
Punto de fusión	: No hay datos disponibles
Punto de congelación	: No hay datos disponibles
Punto de ebullición	: No hay datos disponibles
Punto de inflamación	: 210 °C
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No hay datos disponibles
Presión de vapor	: No hay datos disponibles
Densidad relativa de vapor a 20°C	: No hay datos disponibles
Densidad relativa	: No hay datos disponibles
Densidad	: 0.8619 g/ml
Solubilidad	: No hay datos disponibles
Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)	: No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	: No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición	: No hay datos disponibles
Viscosidad, cinemático	: 38.11 mm²/s
Límites de explosividad	: No hay datos disponibles
Características de las partículas	: No hay datos disponibles

9.2. Datos pertinentes en lo que respecta a las clases de peligro fisico (suplemento)

No se dispone de más información

SECCIÓN 10 Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se dispone de más información

10.2. Estabilidad química

No se dispone de más información

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se dispone de más información

10.4. Condiciones que deben evitarse

No se dispone de más información

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de más información

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se dispone de más información

SECCIÓN 11 Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral) : No está clasificado

MAG1 TYPE F ATF 6/1QT

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

Toxicidad aguda (cutánea) : No está clasificado
Toxicidad aguda (inhalación) : No está clasificado

MAG1 TYPE F ATF 6/1QT	
Toxicidad aguda desconocida (GHS US)	98.96% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida (Oral) 98.96% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida (Cutáneo) 92.87% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida (Inhalación (Polvo/Niebla))

2-Propenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl- (5205-93-6)	
DL50 oral rata	3334 mg/kg (Rat, Male, Experimental value, Oral, 14 day(s))
DL50 cutáneo conejo	2355 mg/kg (Rabbit, Male, Experimental value, Dermal, 14 day(s))
ETA US (oral)	3334 mg/kg de peso corporal
ETA US (cutánea)	2355 mg/kg de peso corporal

Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)	
DL50 oral rata	> 15000 mg/kg Source: IUCLID
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg Source: IUCLID

Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic (64742-55-8)	
DL50 oral rata	> 5000 mg/kg Source: IUCLID
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg Source: IUCLID
CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla)	2.18 mg/l Source: IUCLID
ETA US (polvos,niebla)	2.18 mg/l/4h

Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0)	
DL50 oral rata	> 5000 mg/kg Source: IUCLID
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg Source: IUCLID
CL50 Inhalación - Rata	> 5.53 mg/l Basado en los datos existentes de los ingredientes
CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla)	2.18 mg/l Source: IUCLID
ETA US (polvos,niebla)	2.18 mg/l/4h

Corrosión/irritación cutánea : No está clasificado

2-Propenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl- (5205-93-6)	
pH	No data available in the literature

Lesiones oculares graves o irritación ocular : No está clasificado

2-Propenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl- (5205-93-6)	
pH	No data available in the literature

Sensibilización respiratoria o cutánea : No está clasificado

Mutagenicidad en células germinales : No está clasificado

Carcinogenicidad : No está clasificado

Toxicidad para la reproducción : No está clasificado

MAG1 TYPE F ATF 6/1QT

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - : No está clasificado
exposición única
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - : No está clasificado
exposiciones repetidas

Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)	
LOAEL (oral,rata,90 días)	125 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEC (inhalación,rata,polvo/niebla/humo,90 días)	> 0.98 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)

Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic (64742-55-8)	
LOAEL (oral,rata,90 días)	125 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEC (inhalación,rata,polvo/niebla/humo,90 días)	> 0.98 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)

Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0)	
LOAEL (oral,rata,90 días)	125 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEC (inhalación,rata,polvo/niebla/humo,90 días)	> 0.98 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)

Peligro por aspiración : No está clasificado

MAG1 TYPE F ATF 6/1QT	
Viscosidad, cinemático	38.11 mm²/s
2-Propenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl- (5205-93-6)	
Viscosidad, cinemático	No data available in the literature
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0)	
Viscosidad, cinemático	< 20.5 mm²/s
Hidrocarburos	Sí

SECCIÓN 12 Información ecotoxicológica

12.1. Ecotoxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : No está clasificado
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : No está clasificado

2-Propenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl- (5205-93-6)	
CL50 - Peces [1]	290 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration)
CE50 - Crustáceos [1]	272 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, Locomotor effect)
CE50 96h - Algas [1]	32.647 mg/l Source: Quantitative Structure Activity Relation
ErC50 algas	94.2 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Desmodesmus subspicatus, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration)

MAG1 TYPE F ATF 6/1QT

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)	
CL50 - Peces [1]	> 5000 mg/l
CE50 - Crustáceos [1]	> 1000 mg/l Source: IUCLID
CE50 96h - Algas [1]	> 1000 mg/l Source: IUCLID
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic (64742-55-8)	
CL50 - Peces [1]	> 5000 mg/l Source: IUCLID
CE50 - Crustáceos [1]	> 1000 mg/l Source: IUCLID
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0)	
CL50 - Peces [1]	> 5000 mg/l Source: IUCLID
CE50 - Crustáceos [1]	> 1000 mg/l Source: IUCLID
CE50 96h - Algas [1]	> 1000 mg/l Source: IUCLID
12.2. Persistencia y degradabilidad	
MAG1 TYPE F ATF 6/1QT	
Persistencia y degradabilidad	No se degrada rápidamente
2-Propenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl- (5205-93-6)	
Persistencia y degradabilidad	Readily biodegradable in water.
Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)	
Persistencia y degradabilidad	No se degrada rápidamente
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic (64742-55-8)	
Persistencia y degradabilidad	No se degrada rápidamente
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0)	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradability in water: no data available.
12.3. Potencial de bioacumulación	
2-Propenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl- (5205-93-6)	
Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)	0.5 (Experimental value, OECD 107: Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask Method, 24 °C)
Potencial de bioacumulación	Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).
Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)	
Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)	3.9 – 6 Source: IUCLID
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic (64742-55-8)	
Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)	3.9 – 6 Source: IUCLID
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0)	
Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)	3.9 – 6 (Calculated)
Potencial de bioacumulación	No bioaccumulation data available.

MAG1 TYPE F ATF 6/1QT

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

12.4. Movilidad en el suelo

2-Propenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl- (5205-93-6)	
Tensión de superficie	No data available in the literature
Coeficiente normalizado de adsorción de carbono orgánico (Log Koc)	1.11 – 1.61 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)
Ecología - suelo	Highly mobile in soil.

12.5. Otros efectos adversos

Ozono : No está clasificado
Gases fluorados de efecto invernadero : No

SECCIÓN 13 Información relativa a la eliminación de los productos

No se dispone de más información

SECCIÓN 14 Información relativa al transporte

De acuerdo con DOT / IMDG / IATA

DOT	IMDG	IATA
14.1. Número ONU		
No aplicable	No aplicable	No aplicable
14.2. Designación oficial de transporte		
No aplicable	No aplicable	No aplicable
14.3. Clase de peligro en el transporte		
No aplicable	No aplicable	No aplicable
14.4. Grupo de embalaje		
No aplicable	No aplicable	No aplicable
14.5. Peligros para el medio ambiente		
No aplicable	No aplicable	No aplicable
No hay información adicional disponible		

14.6. Transporte a granel

No aplicable

14.7. Precauciones especiales para el usuario

DOT
No aplicable

IMDG
No aplicable

IATA
No aplicable

MAG1 TYPE F ATF 6/1QT

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

SECCIÓN 15 Información sobre la reglamentación

15.1. Regulaciones federales

Situación comercial de los componentes según la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU:

Nombre	CAS N°	Lista	Estado comercial	Banderas
2-Propenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-	5205-93-6	Present	Activo	
Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	Present	Activo	
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	Present	Activo	
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	Present	Activo	

No se sabe que este producto o mezcla contenga un químico o químicos tóxicos en exceso a la concentración mínimas aplicable como se especifica en 40 CFR §372.38(a) sujeta a los requerimientos de informe de la sección 313 del Título III de la Ley de Enmienda y Reautorización de Superfondos de 1986 y 40 CFR Parte 372.

15.2. Reglamentos internacionales

CANADA

2-Propenamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl- (5205-93-6)

Listado en la DSL (Domestic Substances List) canadiense

Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

Listado en la DSL (Domestic Substances List) canadiense

Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic (64742-55-8)

Listado en la DSL (Domestic Substances List) canadiense

Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0)

Listado en la DSL (Domestic Substances List) canadiense

UE-Reglamentos

No se dispone de más información

Reglamentos nacionales

Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic (64742-65-0)

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

MAG1 TYPE F ATF 6/1QT

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

15.3. Regulaciones estatales

 **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a químicos incluyendo Benzene, que es (son) conocido por el Estado de California como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

SECCIÓN 16 Otras informaciones

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)
Fecha de emisión : 1/30/2026

Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases de indicación H	
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H315	Provoca irritación cutánea
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H318	Provoca lesiones oculares graves
H332	Nocivo en caso de inhalación
H402	Nocivo para los organismos acuáticos
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H413	Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Ficha de datos de seguridad (FDS), EEUU

Descargo de responsabilidad: Este hoja de datos de seguridad y la información que contiene es ofrecida a usted en buena fe como actualizada. Hemos revisado cualquier información contenida en esta hoja de datos que hemos recibido de una fuente foranea y creemos que la información es correcta, pero no podemos garantizar su exactitud o certeza. Las precauciones para la salud y seguridad podrían no ser adecuadas para todo individuo y/o situaciones. Es obligación del usuario el evaluar y usar éste producto de una manera segura y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Ninguna declaración hecha en ésta hoja de datos deberá ser interpretada como un permiso o recomendación para usar cualquier producto de una manera que pudiera infringir la patente existente. No se hace ninguna garantía, ni expresada ni implícita.